



DUO kablo

NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Ürün numarası: 574591

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 60 V
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, M8x1, 4-pin
Elektriksel bağlantı 2	Düz soket, 2xM8, 3-pin
Kablo çapı	3,1 mm
Kablo uzunluğu	1 m
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme bilgisi, soket	PUR
Gövde için malzeme bilgisi	PUR
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yaldızlı