



# DüŖey besleme plakası

## VABF-L1-P3A3-M7

Ürün numarası: 574592

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliđi	10,5 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,45 Nm
Ürün ağırlığı	220 g
Pnömatik bağlantı 1	M7
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, plaka	İşlenmiş alüminyum alışımlı