


Düsey hava Tahliye plakası VABF-L1-P7A13-M7

Ürün numarası: 574594

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Maks. valf yeri sayısı	1
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.45 Nm
Ürün ağırlığı	220 Gram
Pnömatik bağlantı 3	M7
Pnömatik bağlantı 5	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım