


Kompakt kamera sistemi

SBOC-M-R1B-H

Ürün numarası: 574642

FESTO

Arıza teşhisi için yüksek hızlı kamera ve bir takviye kutusu içinde bakım desteği. Siyah-beyaz 1/2" CMOS-sensörlü kamera, Çözünürlük 640*480 Piksel, maks. 2100 fps, Ethernet arayüzü 100 Mbit/sn.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sensör çözünürlüğü	640 x 480 Pixel (VGA)
Lens bağlantısı	CS montaj (lens koruma borulu C montaj)
Görüş alanı	Seçilen lense bağlıdır
En	45 mm
Yükseklik	45 mm
Uzunluk	139,4 mm
Maks. artık akım	24 V çıkışlarda 1.5 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	120 mA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre koşulları	Harici güçlü ışık kaynaklarına karşı perdeleme Mümkün olduğunca temiz çevre havası
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Ürün ağırlığı	182 g
Aydınlatma süresi	1 µs ... 1.000 ms
Görüntü hızı (kare)	241 fps
Sensör tipi	monokrom
Çalışma mesafesi	Seçilen lense bağlıdır
Ethernet, veri iletim hızı	100 Mbit/s
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP
Ethernet, konnektör fişi	Erkek soket M12
Ethernet, bus arayüzü	IEEE802.3U (100BaseT)
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	ABS-takviyeli
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama