


Bağlantı kablosu NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE44-S6

Ürün numarası: 575113

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--------------------------------------|
| Standarda dayalı | DIN 47100 |
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcısız |
| Bağlantı frekansı | 50 |
| Ürün ağırlığı | 455 g |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Köşeli |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Sub-D |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 44 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 44 |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi | 2 vida 4-40 UNC |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 44 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 44 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| 40 °C'de kabul edilebilir akım yükü | 0,86 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 2,4 kV |
| Kutup korumalı | evet |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Kablo özelliği | Standart |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 42 mm |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 126 mm |
| Kablo çapı | 10,2 mm |
| Kablo çapındaki tolerans | ± 0,3 mm |
| Kablo yapısı | 44x0,14 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,14 mm ² |
| Damar sonları | Açıkça kesilir |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -35 ... 80 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 80 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 75 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Kablo gövdesinin rengi | gri |
| Malzeme, muhafaza | Takviyeli PC |
| Renkli gövde | Siyah |
| Malzeme, vidalar | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Bronz |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | Altın yaldızlı |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PVC |