



Zaman geciktirme valfi VZO-3-PK-3

Ürün numarası: 5754

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Çalıştırma türü	pnömatik
Tasarım	Yay dönlü popet valf
Örtüşme	negatif kapsama
Zorunlu dinamizasyon hakkında not	Anahtarlama frekansı en az 1/hafta
Çalışma basıncı	2.5 Bar...8 Bar
Standart anma debisi	60 l/min
Ayarlanabilir gecikme süresi	0.25 saniye...5 saniye
Sıfırlama için duraklama süresi	50 ms
Zaman ayarı tekrarlama hassasiyeti	± 0,5 s
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	150 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı montaj çerçevesi üzerine
Pnömatik bağlantı	PK-3
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm