


# Bağlantı kablosu NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9

Ürün numarası: 575424

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	DIN 47100
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	950 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	2 vida 4-40 UNC
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	25
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	2,6 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,4 kV
Kutup korumalı	evet
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 42 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 126 mm
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Kablo çapı	10,2 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,25 mm
Kablo yapısı	25x0,34
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm <sup>2</sup>
Damar sonları	Açıkça kesilir
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-35 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Depolama sıcaklığı	-35 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri

Özellik	Değer
Malzeme, muhafaza	PA66-GF30
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz Altın yıldızlı
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC