


Fiş

NECC-S1G9-C2-M

Ürün numarası: 576031

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik	39,4 mm
Uzunluk	58 mm
Ürün ağırlığı	24 g
Fieldbus arabirimi	Sub-D, 9-pin, soket
Elektriksel bağlantı	9-pin / 9-pin Sub-D/vidalı terminal
Veri iletim hızı	1 Mbit/s
İzin verilen kablo çapı	8 mm
Müsaade edilebilir kablo çapı	8 mm
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma