



Stoper silindiri

DFSP-Q-32-20-PR-PA

Ürün numarası: 576118

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	20 mm
Piston çapı	32 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Tasarım yapısı	Piston Makaralı piston kolu Profil boru Dönmeye karşı korumalı
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Q: Dönmeyen piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Yassı piston kolu
Mpa işletim basıncı	0,12 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,2 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Dışarı sürülmüş piston mili üzerine izin verilen vurma kuvveti	2.670 N
Anahtarlama sırasında izin verilen yanıl kuvvet	485 N
Max. Darbe frekansı	5 Hz
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, flanş vidası	çelik, galvanizli
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, makara	çelik, galvanizli
Malzeme, silindir borusu	İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksal kaplama