



Stoper silindiri DFSP-40-20-F-PA

Ürün numarası: 576129

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 20 mm |
| Piston çapı | 40 mm |
| Piston kolu dişi | M8 |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | çift etkili çekme yönünde |
| Tasarım yapısı | Piston Piston kolu Profil boru |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Piston kolu ucu | Dişi diş |
| Versiyonlar | Piston milindeki dişi diş ölçüsü |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak | yuvarlak piston mili |
| Mpa işletim basıncı | 0,12 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 1,2 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Dışarı sürülmüş piston mili üzerine izin verilen vurma kuvveti | 5.540 N |
| Anahtarlama sırasında izin verilen yanıl kuvvet | 1.108 N |
| Max. Darbe frekansı | 5 Hz |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, flanş vidası | çelik, galvanizli |
| Malzeme, kapak | İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | TPE-U(PU) |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, makara | çelik, galvanizli |
| Malzeme, silindir borusu | İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksal kaplama |