


Stoper silindiri

DFSP-Q-40-20-DF-PA

Ürün numarası: 576138

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	20 mm
Piston çapı	40 mm
Piston kolu dişi	M8
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru Dönmeye karşı korumalı
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Piston kolu ucu	Dişi diş
Versiyonlar	Piston milindeki dişi diş ölçüsü Q: Dönmeyen piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Yassı piston kolu
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Dışarı sürülmüş piston mili üzerine izin verilen vurma kuvveti	5.540 N
Anahtarlama sırasında izin verilen yanıl kuvvet	1.108 N
Max. Darbe frekansı	5 Hz
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, flanş vidası	çelik, galvanizli
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, makara	çelik, galvanizli
Malzeme, silindir borusu	İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksallı kaplama