

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-20E-G38-3-P3

Ürün numarası: 576442

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	22 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	574 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	G1/8
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Pnömatik baęlantı 3	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım