


Baęlantı plakası VMPAC-AP-14-SP-1

Ürün numarası: 576576

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
En	32,8 mm
Uzunluk	169 mm
Valf dilimi genişlięi	26,8 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Çalışma basıncı	-0,9 ... 8 bar
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklıęı	-5 ... 50 °C
Ürün aęırlıęı	160 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/4
Pnömatik baęlantı 2	G1/4
Pnömatik baęlantı 3	G1/4
Pnömatik baęlantı 4	G1/4
Pnömatik baęlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş