


T diřli baęlantı NPQH-T-G14-Q8-P10

Ürün numarası: 578396

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	6 mm
Hortum takma derinlięi	16 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildięi gibi
Tasarım	T-Formlu
Tank büyüküküğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 2 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 20 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 290 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifika yayınlayan bölüm	NSF C0523185
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Gıdalar için güvenli	Bkz. uygunluk beyanı NSF/ANSI 169
Çevre sıcaklıęı	0 ... 150 °C
Nominal sıkma torku	7,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün aęırlıęı	34,1 g
Baęlantı şekli	Dış altıgen SW13
Pnömatik baęlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik baęlantı 2	8 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı
Malzeme, vida sızdırmazlıęı	FPM
Tutma halkası malzemesi	PEI
Malzeme, sökme halkası	Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PEI