


T diřli baęlantı NPQH-T-G38-Q8-P10

Ürün numarası: 578399

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Hortum takma derinlięi | 16 mm |
| Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj pozisyonu | İstenildięi gibi |
| Tasarım | T-Formlu |
| Tank büyüküküęü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -0,095 ... 2 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralıęı | -0,95 ... 20 bar |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -13,775 ... 290 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Sertifika yayınlayan bölüm | NSF C0523185 |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |
| Gıdalar için güvenli | Bkz. uygunluk beyanı NSF/ANSI 169 |
| Çevre sıcaklıęı | 0 ... 150 °C |
| Nominal sıkma torku | 9 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün aęırlıęı | 46,7 g |
| Baęlantı şekli | Dıř altıgen SW16 |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek dıř G3/8 |
| Pnömatik baęlantı 2 | 8 mm hortum dıř çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı |
| Malzeme, vida sızdırmazlıęı | FPM |
| Tutma halkası malzemesi | PEI |
| Malzeme, sökme halkası | Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı | FPM |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi | PEI |