


Baęlantı plakası VMPA2-FB-APF-2-1-S0

Ürün numarası: 578865

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
En	47 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişlięi	21 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	2
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklıęı	-5 ... 50 °C
Ürün aęırlıęı	153 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum pres döküm