


Kompakt silindir ADN-12-60-I-P-A

Ürün numarası: 604883

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	60 mm
Piston çapı	12 mm
Piston mili dış ölçüsü	M3
Standarda dayalı	ISO 21287
Sönümleme	Esnek sökümele halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Piston mili ucu	Dişli dış
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar 14.5 000032...145 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	0.07 j
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	51 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	68 N
Hareketli kütle	23 Gram
Ürün ağırlığı	136 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile dişli dış ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	M5
Kovan vidaları malzemesi	Çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum合金, anodize
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PUR)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımılı çelik

Özellik	Değer
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum合金, sürgülü eloksallı