


# L tipi hızlı bağlantı LCK-1/8-PK-6-KU

Ürün numarası: 6260

FESTO

Döndürülebilir sızdırmazlık kenarlı erkek dış, polimer model.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5,3 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık kenarı
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	L şekli
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için
Malzeme, rakor somunu	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, içi boş vida	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, döner bağlantı	POM