


# T tipi dağıtıcı FCK-3-PK-3-KU

Ürün numarası: 6273

FESTO

Polimerik tasarım.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,4 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	T-Formlu
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	4 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 3 mm için
Pnömatik bağlantı 2	4 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 3 mm için
Malzeme, rakor somunu	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlayıcı malzeme	POM