


Tek yönlü akış kontrol valfleri GR-3/8-B

Ürün numarası: 6308

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Valf fonksiyonu | Kısma valfi geri dönüş fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/8 |
| Ayar elemanı | Tırtıl vida |
| Montaj türü | İsteğe bağlı olarak: Ön panel montajı geçiş deliği ile |
| Kısma yönünde standart anma debisi | 1010 l/min |
| Blokaj yönünde standart anma debisi | 1150 l/min |
| Çalışma basıncı | 0.1 Bar...10 Bar |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...75 °C |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Patlamaya karşı koruma | Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...75 °C |
| Ürün ağırlığı | 225 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Ayar vidası malzemesi | Pirinç |