



# PE dönüştürücü PE-1/8-1N-SW

Ürün numarası: 6484

FESTO

Su sıçramalarına karşı korumalı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-1
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Aşırı yük aralığı	12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkündür
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	Kontaktlı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histeresisli eşik değeri
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Kapama noktası maksimum	2 bar
Açma noktası minimum	0,5 bar
Max. Anahtarlama frekansı	1 Hz
Asgari yük akımı	100 mA
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 250 V
Endüktif yük için kullanım kategorisi	AC-14 DC-13
Omik yük için kullanım kategorisi	AC-12 DC-12
Elektriksel bağlantı	3 bağlantı teli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Kablo uzunluğu	0,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	1n montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	G1/8
Ürün ağırlığı	50 g
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm PA-kuvvetlendirilmiş Çelik VMQ (silikon)
Malzeme, anahtar kontağı	gümüş
Malzeme, elektrik bağlantısı	Galvaniz kaplı
Malzeme, membran	TPE-U(PU)
Ayarlama seçenekleri	Kalıcı olarak atanmış
Koruma sınıfı	IP67
İzolasyon gerilimi	2 kV
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kirlilik sınıfı	3