



tek yönlü akış kontrol valfleri GRA-1/4-B

Ürün numarası: 6509

FESTO

Tek yönlü kısma ayarı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	Ön panel montajı geçiş delikli Seçenekler:
Kısma yönündeki standart nominal debi	420 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	780 l/min
Çalışma basıncı	0,1 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Ürün ağırlığı	180 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, ayar vidası	Pirinç