



VEYA valfi OS-PK-3

Ürün numarası: 6684

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	VEYA fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Standart nominal debi	120 l/min
Çalışma basıncı	1,6 ... 8 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	POM
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
Nominal genişlik	2,4 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	9 g
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR