


Solenoid bobin

MSFW-110-50/60

Ürün numarası: 6720

FESTO

Standart soketli



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Güç faktörü cos {phi}	0,7
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9 VA, tutma gücü 7 VA
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 5 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Maksimum sıkma momenti, soket	0,4 Nm
Ürün ağırlığı	55 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli MSSD-F için soket pimi
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	Duroplast Bakır Çelik
Malzeme, bobin	Bakır