

# Plastik hortum PU-6-SW

Ürün numarası: 6731

FESTO

CN- ve CK- tipi rakor bağlantıları için, özellikle esnek ve kırılmalara karşı dayanıklı, polyurethane (Gıda sektörü için uygun değildir).  
Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8,3 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	36 mm
İç çap	6 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,033 kg/m
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Hortum için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)