



Ön pano valfi SV-3-M5

Ürün numarası: 6817

FESTO

Bu tip vakum için uygundur. Vakum bağlantısı 1 (P) .



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	manuel
Standart nominal debi	65 l/min
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Yay geri getirmeli popet valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	2 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Geçiş	Pozitif geçiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	12 N
Ürün ağırlığı	40 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	M5
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Plastik Pirinç