


Manometre MA-63-0,25

Ürün numarası: 7169

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge üniteli.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|-----------------------------|
| Gösterge aralığı [bar] | 0 ... 0,25 bar |
| Gösterge aralığı | 0 ... 3,6 psi |
| Uygun olduğu standart | DIN EN 837-3 |
| Manometre çapı | 63 |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Kullanım havası | Sıvı ortam Gaz ortam |
| Çalışma basıncı | 0 ... 0,25 bar |
| Değişken yük faktörü | 0,9 |
| Sürekli yük faktörü | 0,75 |
| Ölçme hassasiyeti sınıfı | 1,6 |
| Koruma sınıfı | IP43 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Bağlantının yönü | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme, vida dişli tapa | Pirinç |
| Malzeme, muhafaza | Çelik |
| Malzeme, gözetleme camı | PMMA |
| Ürün ağırlığı | 180 g |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Asetilen yok Oksijen yok |