


Basma kumandalalı valf H-4/3-M5

Ürün numarası: 7334

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	4/3 tahliye edilmiş
Çalıştırma türü	manuel
Standart anma debisi	125 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	M5
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
Geri alma türü	mekanik yay
Nominal genişlik	4 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kontrol türü	pilot kumandalı
Akış yönü	tersine çevrilemez
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	toplanmadı