



PE dönüştürücü PE-VK-5.1

Ürün numarası: 7451

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-1
Müsaade edilebilirlik	CCC
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,025 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 0,25 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Anahtarlama çıkışı	Kontaktlı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histeresizli eşik değeri
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Anahtarlama noktası	0,0005 bar
Kapama noktası	0,0001 bar
Max. Anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Max. Anahtarlama çıkış gerilimi DC	250 V
Endüktif yük için kullanım kategorisi	AC-14 DC-13
Omik yük için kullanım kategorisi	AC-12 DC-12
Elektriksel bağlantı	4-damarlı Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Kablo uzunluğu	1 m
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	M5
Ürün ağırlığı	250 g
Malzeme, muhafaza	ABS Alüminyum pres döküm Anotlanmış alüminyum
Ayarlama seçenekleri	Kalıcı olarak atanmış
Koruma sınıfı	IP62
İzolasyon gerilimi	2 kV
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kirlilik sınıfı	3