

Çoklu Bağlantı Yuvası KDVF-32-B

Ürün numarası: 7565

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...16 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	131 Gram
Maks. bağlantılar	32
Pnömatik bağlantı	PK-2 PK-3 PK-4
Renk	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu