



Basınç şalteri

SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Ürün numarası: 8000033

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Mpa işletim basıncı	-0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Anahtarlama çıkışı	Kontaktlı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histeresisli eşik değeri
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Anahtarlama noktası	0,25 bar
Kapama noktası maksimum	0,4 bar
Açma noktası minimum	0,05 bar
Maks. çıkış akımı DC	1.000 mA
Minimum yük akımı	24 V'ta 2 mA
Kısa devre korumalı	hayır
Çalışma gerilimi aralığı DC	19,2 ... 30 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı	4-pinli M12x1 Erkek soket EN 60947-5-2' ye göre yuvarlak tasarım
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı	G1/8
Ürün ağırlığı	80 g
Malzeme, muhafaza	Çelik
Malzeme, elektrik bağlantısı	POM
Ayarlama seçenekleri	Kalıcı olarak atanmış
Koruma sınıfı	IP65
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L