


Basınç şalteri SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Ürün numarası: 8000210

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB makine direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Metal ince film basınç sensörü
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...1 MPa -1 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Anahtarlama çıkışı	2xPNP
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histerezisli eşik değer
Anahtarlama elemanı işlevi	Antivalan
Açma noktası	0.25 Bar
Açma noktası maks.	0.4 Bar
Kapatma noktası min.	0.05 Bar
Maks. çıkış akımı DC	500 mA
Kısa devre dayanımı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	19.2 V...30 V
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu M12x1 Soket EN 60947-5-2'ye göre yuvarlak tasarım
Montaj türü	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı	G1/8
Ürün ağırlığı	50 Gram
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Elektrik bağlantısı malzemesi	PBT
Ayar seçenekleri	sabit olarak ayarlanmış
Koruma türü	IP65

Özellik	Değer
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L