


# Dişli kutusu EMGC-40-P-G5-SEC-67

Ürün numarası: 8000596  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	67 mm
Burulma boşluğu	0,5 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	5:1
Maks. giriş hızı	6.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	6,5 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,04 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	13 Nm
Maks. verimlilik	94 %
Bükme direnci	0,85 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	450 g
Arabirim kodu, motor çıkışı	40G
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun