


Dişli kutusu EMGC-40-P-G7-SEC-67

Ürün numarası: 8000597
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	67 mm
Burulma boşluğu	0,5 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	7:1
Maks. giriş hızı	6.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	6,5 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,04 kgcm ²
Maks. çıkış torku	13 Nm
Maks. verimlilik	94 %
Bükme direnci	0,65 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	450 g
Arabirim kodu, motor çıkışı	40G
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun