


Dişli kutusu EMGC-40-P-G20-SEC-67

Ürün numarası: 8000600
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	67 mm
Burulma boşluğu	0,67 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	20:1
Maks. giriş hızı	6.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	14 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,04 kgcm ²
Maks. çıkış torku	17,5 Nm
Maks. verimlilik	92 %
Bükme direnci	0,85 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	550 g
Arabirim kodu, motor çıkışı	40G
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun