


Dişli kutusu EMGC-60-P-G10-SEC-67

Ürün numarası: 8000616
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	67 mm
Burulma boşluğu	0,5 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	10:1
Maks. giriş hızı	6.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	16 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,29 kgcm ²
Maks. çıkış torku	24 Nm
Maks. verimlilik	94 %
Bükme direnci	1,3 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	900 g
Arabirim kodu, motor çıkışı	60H
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun