


Dişli kutusu EMGC-60-P-G12-SEC-67

Ürün numarası: 8000617
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	67 mm
Burulma boşluğu	0,67 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	12:1
Maks. giriş hızı	6.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	36 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,34 kgcm ²
Maks. çıkış torku	45 Nm
Maks. verimlilik	92 %
Bükme direnci	2,4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	1.200 g
Arabirim kodu, motor çıkışı	60H
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun