


Dikey-Besleme Plakası VABF-S4-2-P1A14-G18

Ürün numarası: 8000693

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	18 mm
Standarta dayalı	ISO 15407-2
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	1 ve 14 için alternatif basınç beslemesi
Çalışma basıncı	1 MPa 10 Bar
Standart anma debisi	430 l/min
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	140 Gram
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm