

Basınç regülatörü LR-3/4-D-7-MAXI-MPA


Ürün numarası: 8002294

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Manometreli, çalışma basıncı 7 bar a kadar.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükklük | Maxi |
| Seri | D |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme |
| Montaj pozisyonu | İstenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Pilotlu pistonlu regülatör |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 0 ... 16 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 7 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,4 bar |
| Standart nominal debi | 12.000 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıktadaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.200 g |
| Bağlantı şekli | Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, bağlantı plakası | Çinko pres döküm |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |