



Hava hazırlama kombinasyonu LFR-1/4-DB-7-MINI-KC

Ürün numarası: 8002799
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Çıkış basıncı maksimum 7 bar, manometreli, Filtre hassasiyeti 40µ.
İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Mini
En	108 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısıtlamaz
Seri	DB
Tetikleme şekli	manuel
Tetikleme güvenliği	Asma kilit (opsiyonel) Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Açma-kapama valfi/filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	13 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı Primer basınç kompanzasyonu olmadan
Basınç göstergesi	Manometreli
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Maks. standart debi miktarı	2.500 l/min
Standart nominal debi	1.900 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	245 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme geçiş delikli Montaj köşebentli Seçenekler:
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, çalıştırma valfi contaları	FPM

Özellik	Değer
Malzeme, döner düğme	POM
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, piston sürgülü valf	POM
Malzeme, çanak	PC