

Bağlantı kablosu NEBV-

Ürün numarası: 8003577

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Ek fonksiyonlar	Tutma akımının düşürülmesi Koruma devresi
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı frekansı	50
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket Soket, ince
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı yapısı ZC, kendinden kilitlenen vida Bağlantı yapısı ZC, metrik vida Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2 25 4 44
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz Açılı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Bağlantı yapısı ZB, kendinden kilitlenen vida M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	2 25 3 44
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 230 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 230 V
Kablo uzunluğu	0,5 ... 30 m
Kablo özelliği	Standart Suitable for energy chains
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre

Özellik	Değer
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kablo kılıfı	PVC TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri