

Handling modülü EHMY-RP-EGC-125-TB-HD- -

Ürün numarası: 8004608

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 2.000 mm
Montaj yüzeylerinde gerekli düzlük	0,1 mm/m
Montaj pozisyonu	Yatay
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Dişli kayışlı
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Tekrarlama hassasiyeti	±0,08 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun