

Handling modülü EHMZ-EGC-70-BS-KF- -

Ürün numarası: 8004622

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	100 ... 1.000 mm
Vidalı mil çapı	12 mm
Vidalı mil adımı	10 mm/U
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Vidalı mil ile
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. ivmelenme	15 m/s ²
Max. Hız	0,5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Max. itme kuvveti Fx	300 N
Besleme sabiti	10 mm/U
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun