


Handling modülü EHMZ-DGEA-18-TB-KF- -

Ürün numarası: 8004625
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tahrik çarkının efektif çapı	25,78 mm
Çalışma stroğu	50 ... 800 mm
Dişli kayış gerginliği	0,037 %
Dişli kayış hatvesi	3 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Dişli kayışlı
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. Hız	3 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,05 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Max. itme kuvveti Fx	230 N
Besleme sabiti	81 mm/U
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun