


# Handling modülü EHMZ-EGSL-45-BS-KF- -

Ürün numarası: 8004629

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	100 ... 200 mm
Vidalı mil çapı	10 mm
Vidalı mil adımı	3 ... 10 mm/U
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Vidalı mil ile
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. ivmelenme	25 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	0,3 ... 1 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,015 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Max. itme kuvveti Fx	150 N
Besleme sabiti	3 ... 10 mm/U
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun