


Handling modülü DHMZ-DGSL-6- -

Ürün numarası: 8004632

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	10 ... 50 mm
Piston çapı	8 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Pnömatik lineer modül
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Max. Hız	0,5 m/s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	23 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	30 N
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun