


Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-L1-18G-G38-6-G

Ürün numarası: 8004901

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 19 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 6 |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün aęırlığı | 1861 Gram |
| Kontrol havası baęlantısı 12/14 | G1/8 |
| Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84 | G1/8 |
| Pnömatik baęlantı 1 | G3/8 |
| Pnömatik baęlantı 3 | G3/8 |
| Pnömatik baęlantı 5 | G3/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |