


Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-L1-18W-G38-5-G

Ürün numarası: 8004914

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	19 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	5
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün aęırlığı	1546 Gram
Kontrol havası baęlantısı 12/14	G1/8
Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84	G1/8
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Pnömatik baęlantı 2	G1/4
Pnömatik baęlantı 3	G3/8
Pnömatik baęlantı 4	G1/4
Pnömatik baęlantı 5	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım