


Manifold rayı

VABM-L1-18W-G38-6-G

Ürün numarası: 8004915

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	19 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	6
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.723 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	G1/8
Pilot egzost bağlantısı 82/84	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı