


Manifold rayı

VABM-L1-18W-G38-24-M-G

Ürün numarası: 8004926

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------------|
| Valf dilimi genişliği | 19 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 24 |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Recognized (OL) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 4.909 g |
| Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14 | G1/8 |
| Pilot egzost bağlantısı 82/84 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G3/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, manifold rayı | İşlenmiş alüminyum alışımlı |